

**Șubler, Domeniu de măsurare: 500mm****Date comandă**

Numărul de comandă	415196 500
GTIN	4062406584252
Clasa articolului	42A

Descriere**Execuție:**

Vernier și suprafață de citire cromată mat antiiorbire. Suprafețe de măsurare călite și rectificate.

Ciocuri de măsurare lungi pentru măsurarea pieselor mari și a Ø pieselor. Cu șurub de fixare. Extremitatea ciocurilor în trepte și rotunjite, pentru măsurări interioare.

Descriere tehnică

Eroare de toleranță	0,07 mm
Calibrarea	A1
Ø umeri pentru măsurarea interioară	20 mm
Citire comutabilă	mm / inch
Gradație	1/20 mm
Standard	Normă de fabricație
Citire	0,05 mm
Greutate	1,1 kg
Lungimea ciocului	150 mm
Domeniu de măsurare	0 - 500 mm
Gradație vernier mm/Inch	da
Tehnică de măsurare	analogic
Material	Oțel superior, INOX

Toate componentele	călit
Tip produs	Șubler digital pentru atelier

Servicii

Calibrare DAkkSȘublere / Șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021010 500
CalibrareȘublere / șublere de adâncime Domeniu de măsurare maxim 500 mm	021000 500