

**Garant****Tarod de mașină, neacoperită, G: G1/4****Date comandă**

Numărul de comandă	133300 G1/4
GTIN	4045197074515
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:****Cu con de atac.****Aplicație:****Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).****Descriere tehnică**

Ø Filet	13,16 mm
Pas filet	1,337 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	19
Ø găurii de centrare	11,8 mm
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	11 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Adâncimea filetelui	39,48 mm
Dimensiunea filetelui	G1/4
Strat de acoperire	neacoperită

Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5156
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		