



## Tarod de mașină, neacoperită, UNC: 10-24



### Date comandă

Numărul de comandă	133352 10-24
GTIN	4045197594648
Clasa articolului	12H

### Descriere

#### Execuție:

**Cu con de atac.**

#### Aplicație:

**Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.**

### Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	3,9 mm
Ø Filet	4,83 mm
Pasi/inch	24
Număr caneluri de pretensionare	3
Pas filet	1,058 mm
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D <sub>s</sub>	6 mm
Lungimea totală L	70 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	10-24 UNC

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		