

Garant**Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 35/4mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212009 35/4
GTIN	4062406587529
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 5,0 \text{ mm.}$

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

Descriere tehnică

Ø D ₃	25 mm
Frezare circulară a găurii Ø D _{max}	68 mm
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	22,45 mm
Ø orificiu prindere	16 mm
Număr de dinți Z	4
Lungimea totală L _{ges}	40 mm

Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Frezare circulară a găurii a_p	2,5 mm
Unghi de reglare κ	15 - 30 grad
Răcire interioară	da
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Unghi de așezare cu înclinație α_{max}	1,79 grad
\varnothing tăișului D_c	35 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	60 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------