

**Garant****Freze frontale și de copiat indexate, cu alezaj, Ø D / număr de dinți Z: 52/6mm****Date comandă**

Numărul de comandă	212009 52/6
GTIN	4062406587536
Clasa articolului	210

**Descriere****Execuție:**

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

**Notă:**

**$a_{p,max} = 5,0$  mm.**

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 9IP**.

**Descriere tehnică**

Frezare circulară a găurii $a_p$	2,5 mm
Lungimea totală $L_{ges}$	40 mm
Lungime de așezare cu înclinație $\alpha_{max}$	39,45 mm
Ø tăișului $D_c$	52 mm
Răcire interioară	da

Ø orificiu prindere	22 mm
Unghi de reglare $\kappa$	15 - 30 grad
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\min}$	94 mm
Unghi de așezare cu înclinație $\alpha_{\max}$	1,02 grad
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 2 (9IP; 2,2 Nm)
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.10T3M0T
Ø $D_3$	42 mm
Număr de dinți Z	6
Frezare circulară a găurii Ø $D_{\max}$	102 mm
Fz Helix	0,7
Tip de coadă	cu alezaj
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

## Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2
--	----------