

Garant
Freze frontale și de copiat indexate, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 35/3mm


Date comandă

Numărul de comandă	212015 35/3
GTIN	4062406587550
Clasa articolului	210

Descriere

Execuție:

Freze de copiat și frontale din cea mai nouă generație. Plăcuțele amovibile rotunde indexate conferă stabilitate și asigură masa împotriva rotirii involuntare în timpul utilizării. Legătura pozitivă optimizată dintre plăcuța amovibilă și locașul plăcuței conferă siguranță maximă procesului.

Notă:

$a_{p,max} = 6,0$ mm.

GARANT șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 3,8** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 15IP**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii a_p	4 mm
Ø tăişului D_c	35 mm
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	2,41 grad
Frezare circulară a găurii Ø D_{max}	68 mm
Ø D_3	23 mm
Ø D_2	28,7 mm
Lungimea totală L_{ges}	42 mm

Răcire interioară	da
Număr de dinți Z	3
Ø D ₁ h6	17 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	RPK.1204M0T
Frezare circulară a găurii Ø D _{min}	58 mm
Filet de prindere M	M16
Lungime de așezare cu înclinație α _{max}	19,94 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 3 (15IP; 3,8 Nm)
Tip de coadă	cu filet
Freză recomandată pentru forma plăcilor	rotund
Utilizarea frezei	Frezare circulară
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Împărțirea tăișului	inegal
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză de copiere

Accesorii

Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 3	219878 3
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc. Tip 2	219878 2