



Tarod de mașină, neacoperită, UNC: 12-24



Date comandă

Numărul de comandă	133352 12-24
GTIN	4045197594655
Clasa articolului	12H

Descriere

Execuție:

Cu con de atac.

Aplicație:

Pentru filet cu pas grosier conform standardului UNC ASME – B1.1.

Descriere tehnică

Ø Filet	5,49 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	4,5 mm
Pas filet	1,058 mm
Număr de dinți Z	3
Pasi/inch	24
Standard	DIN 371
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Adâncimea filetului	16,44 mm
Tip de filet	UNC
Dimensiunea filetului	12-24 UNC

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		