

Garant**Freză pentru șanfrenare Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Unghi γ: 15grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215540 15
GTIN	4045197809681
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tășurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile Cod 215321– 215398.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.T 1335..
Înălțimea teșiturii executate h	7,6 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Cel mai mic Ø D	17 mm

Cel mai mare $\varnothing D_1$	75 mm
Lungimea totală L_{ges}	52 mm
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Lățimea teșiturii executate b	28,5 mm
Unghi γ	15 grad
Lungimea teșiturii executate l	29,5 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Serie	Softcut®
Avans dinte la h_{max}	0,4 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2