

Garant
Freze din carbură HPC, TiAlN, Ø DC: 2mm

Date comandă

Numărul de comandă	203212 2
GTIN	4045197640758
Clasa articolului	11X

Descriere
Execuție:

GARANT Diabolo 70: Substrat special din carbură cu rezistență la rupere extrem de ridicată și în același timp cu rezistență deosebită la uzură pentru siguranța optimă a procesului. Strat de acoperire **High-Tech inovator, nanocristalin, pentru frezare dură până la 70 HRC.** Recomandată **pentru frezare continuă** la execuția sculelor și a matrițelor. Ref. 2 – 5: **Unghi de degajare $\alpha = 15^\circ$.**

Toleranță:

- Ø nominal: $D_c \leq \text{Ref. 12: } 0 / -0,02 \text{ mm};$
- Ø nominal: $D_c \text{ de la Ref. 16: } 0 / -0,03 \text{ mm.}$

Aplicație:

Datorită **geometriei speciale** se utilizează în materiale călite de la 60 HRC până la 70 HRC.

Pentru frezare pe contur pentru finisare.

(Frezare frontală doar la adâncimi de așchiere mici.)

Notă:

Pentru materiale $> 65 \text{ HRC: } a_e = 0,02 \times D.$

Descriere tehnică

Avans f_z pentru frezare laterală în oțel $< 70 \text{ HRC}$	0,018 mm
Ø tăișului D_c	2 mm
Număr de dinți Z	4
Ø cozii D_s	6 mm
Lungimea totală L	58 mm
Lungimea tăișului L_c	6 mm

Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	0 / -0,02
Unghiul elicei	45 grad
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Tip	H
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,05×D la frezare laterală
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	roșu
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Oțel < 60 HRC	indicat în anumite condiții	145 m/min	H
Oțel < 65 HRC	recomandat	100 m/min	H
Oțel < 67 HRC	recomandat	80 m/min	H
Oțel < 70 HRC	recomandat	75 m/min	H
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------