

Garant**Freză pentru șanfrenare Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Unghi γ : 45grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215540 45
GTIN	4045197809704
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile Cod 215321– 215398.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.T 1335..
Cel mai mare $\varnothing D_1$	59 mm
Înălțimea teșiturii executate h	20,8 mm
Unghi γ	45 grad

Lățimea teșiturii executate b	20,8 mm
Lungimea teșiturii executate l	29,5 mm
Cel mai mic \varnothing D	17 mm
\varnothing orificiu prindere	22 mm
Lungimea totală L_{ges}	52 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Serie	Softcut®
Avans dinte la h_{max}	0,14 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP