

Garant**Freză pentru șanfrenare Softcut® GARANT MTC, cu alezaj, Unghi γ : 75grad****Date comandă**

Numărul de comandă	215540 75
GTIN	4045197809728
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Freză robustă pentru teșire. Locașuri ale plăcuțelor amovibile închise pe mai multe laturi pentru stabilizarea tăișurilor și prinderea forțelor verticale și radiale.

Aplicație:

Pentru lățimi mari ale teșiturilor în construcții metalice. Recomandat pentru degroșări și semi-degroșări.

Notă:

Suprafețele fără trepte se obțin cu plăcuțele amovibile Cod 215321– 215398.

GARANT Șurubelnița dinamometrică TQ Cod **211750 Ref. 2,2** se va folosi cu tija Cod **674252 Ref. 8IP**.

Descriere tehnică

Lungimea teșiturii executate l	29,5 mm
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile	219826 (8IP; 2,2 Nm)
Lungimea totală L_{ges}	60 mm
Lățimea teșiturii executate b	7,6 mm
Înălțimea teșiturii executate h	28,5 mm
Plăcuță amovibilă compatibilă	AP.T 1335..

Număr efectiv de tăișuri Z_{ef}	3
Unghi γ	75 grad
\varnothing orificiu prindere	16 mm
Cel mai mare $\varnothing D_1$	35 mm
Cel mai mic $\varnothing D$	19 mm
Serie	Softcut®
Avans dinte la h_{max}	0,11 mm
Număr plăcuțe amovibile	9
Tip de coadă	cu alezaj
Împărțirea tăișului	inegal
Răcire interioară	da
Strategie de așchiere	MTC
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Cap de frezat

Accesorii

Bit de precizie pentru Torx Plus®, 1/4 țoli E 6,3 Profil Torx Plus® 8IP	674252 8IP
Set de șuruburi pentru plăcuțe amovibile 10 buc.	219826
Șurubelniță dinamometrică, reglată fix Momentul reglat 2,2 Nm	211750 2,2