

Garant**Freză din carbură pentru rotunjit muchiile față / spate, TiAlN, Raza r: 2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	208170 2
GTIN	4045197457202
Clasa articolului	11X

Descriere**Execuție:****Coadă extralungă.**Cap dublu rectificat **cu profil cvadrant.****Toleranță:** Ref. = Raza r $\pm 0,05$ mm.**Aplicație:**Pentru **debavurare față / spate** a muchiilor și contururilor.**Descriere tehnică**

Număr de dinți Z	4
Raza r	2 mm
$L_2 +0,5$	7 mm
Avans f_z pentru frezare laterală în oțel < 900 N/mm ²	0,01 mm
$\varnothing D_3$ mic	8 mm
$\varnothing D_2$ mare	12 mm
\varnothing cozii D_s	6 mm
Lungimea totală L	100 mm
Lungimea tăișului L_c	2 mm
Freze cu cap sferic	înainte și înapoi
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbură

Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Toleranță la conturul radial	±0,05
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×r la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Toleranța arborelui	h6
Inel colorat	fără
Tip produs	Freze cilindro-frontale

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	115 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	70 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	65 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	40 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	recomandat	35 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	35 m/min	M
GG(G)	recomandat	40 m/min	K
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	indicat în anumite condiții		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		