

**Tarod de mașină, neacoperită, UNF: 1/4-28****Date comandă**

Numărul de comandă	133402 1/4-28
GTIN	4045197594778
Clasa articolului	12H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****Aplicație:****Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	5,5 mm
Pasi/inch	28
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	6,35 mm
Standard	DIN 374
Materialul sculei	HSS E
Ø cozii D _s	4,5 mm
Lungimea totală L	80 mm
Pătrat coadă □	3,4 mm
Adâncimea filetului	19,05 mm
Pas filet	0,907 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	1/4-28 UNF

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		