

**Tarod de mașină, TiN, UNF: 10-32****Date comandă**

Numărul de comandă	133405 10-32
GTIN	4045197532817
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Cu con de atac și strat special de acoperire TiN pentru oțeluri inoxidabile și rezistente la acid. Se poate utiliza cu **emulsie** (concentrație minimă 8 %).

Aplicație:

Pentru filet cu pas fin conform standardului UNF ASME – B1.1.

Tip de filet: UNF

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 374

Pasi/inch: 32

Ø Filet: 4,83 mm

Lungime totală L_{tot} : 70 mm

Ø cozii: 3,5 mm

Pătrat coadă: 2,7 mm

Ø găurii de centrare: 4,1 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	4,83 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	4,1 mm
Unghi de tăiere	50 grad
Număr caneluri de pretensionare	3
Pasi/inch	32
Standard	DIN 374

Materialul sculei	HSS E
Ø cozii	3,5 mm
Lungime totală L _{tot}	70 mm
Pătrat coadă	2,7 mm
Adâncimea filetului	14,49 mm
Pas filet	0,794 mm
Tip de filet	UNF
Dimensiunea filetului	10-32
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Clasa de toleranță	2B
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru