



Freză de filetat 2xD, TiAlN, Mxpasul filetului: 3X0,35



Date comandă

Numărul de comandă	139670 3X0,35
GTIN	4045197273543
Clasa articolului	11J

Descriere

Execuție:

Profil corectat al filetului pentru realizarea operației de **filetare interioară exactă, de precizie** (se asigură mijloace stabile de prindere).

Notă:

ESTE DISPONIBILĂ NOUA GENERAȚIE!

Produsul succesori recomandat este Cod 139665.

Tip de filet: MF-LH

Tip de filet: MF

Unghi al flancurilor: 60 grad

Materialul sculei: Carbură

Normă pentru filet: DIN 13

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Răcire interioară: false

Număr de dinți Z: 3

Adâncime de găurire pentru găuri înfundate și străpunse: 2,0xD

Pas filet: 0,35 mm

Ø de găurire d_1 : 2,55 mm

Adâncime de aşchiere maximă l_1 : 6,2 mm

Lungimea cozii L_s : 28 mm

Lungime totală L_{tot} : 39 mm

Descriere tehnică

Avans f_z în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,006 mm
Adâncime de găurire pentru găuri înfundate și străpunse	2,0xD
Pas filet	0,35 mm

Număr de dinți Z	3
Ø de găurire d_1	2,55 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø cozii	3 mm
Adâncime de aşchiere maximă l_1	6,2 mm
Lungime totală L_{tot}	39 mm
Lungimea cozii L_s	28 mm
Răcire interioară	nu
Ø găurii	2,55 mm
Profil complet	da
Adâncimea filetului	6 mm
Dimensiunea filetului	3×0,35
Strat de acoperire	TiAlN
Tip de filet	MF-LH
Tip de filet	MF
Unghi al flancurilor	60 grad
Materialul sculei	Carbură
Normă pentru filet	DIN 13
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2×D la gaură străpunsă şi gaură înfundată
Toleranţa arborelui	h6
Inel colorat	verde
Utilizare la interior/exterior	interior