

**Garant****Opritor pentru piesele de prelucrat în sistemul 3-D, Mărime coadă: 150****Date comandă**

Numărul de comandă	360432 150
GTIN	4062406640439
Clasa articolului	31H

**Descriere****Execuție:**

- Reglare rapidă, fără trepte.
- Prindere M8 pentru piulițe sau montaj direct.
- Extensie maximă opțională 30 mm.

**Aplicație:**

Pentru utilizarea pe mașini de găurit și de frezat.

**Material:**

Aluminiu eloxat.

**Accesorii opționale:**

Piulițe T cu M8, consultați Cod 370520 Ref. 12 – 18.

**Descriere tehnică**

Distanță între axe S A	80 - 110 mm
Recomandat pentru codul de culoare	TC
Recomandat pentru codul de culoare	HiPo
Recomandat pentru codul de culoare	LC

Recomandat pentru codul de culoare	LC-GARANT
Recomandat pentru codul de culoare	Duo
Recomandat pentru codul de culoare	Duo Plus
Recomandat pentru codul de culoare	T-Rex
Recomandat pentru codul de culoare	Titan
Recomandat pentru codul de culoare	Titan2/TitanSense
Recomandat pentru codul de culoare	Basic
Recomandat pentru codul de culoare	HD-Allmatic
Recomandat pentru codul de culoare	Centro Gripp
Recomandat pentru codul de culoare	NC8
Recomandat pentru codul de culoare	LCV125G
Recomandat pentru codul de culoare	HOLEX NC
Înălțimea totală	210 - 240 mm
Înălțimea utilă N	145 - 175 mm
Tip produs	Opritor