

Garant**Tarod de mână individual Tarod degroșare, neacoperită, M: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	130160 M30
GTIN	4045197065704
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN.

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 3,5 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s: 22 mm

Pătrat coadă □: 18 mm

Ø găurii de centrare: 26,5 mm

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	26,5 mm
Ø Filet	30 mm
Pas filet	3,5 mm
Standard	DIN 352
Ø cozii D _s	22 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS

Adâncimea filetului	60 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M30
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	indicat în anumite condiții		
Ulei	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		

