

**Garant****Corpuri de șlefuit din material plastic Con, grosier, Tip: 1919K****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 501561 1919K  |
| GTIN               | 4062406372798 |
| Clasa articolului  | 58F           |

**Descriere****Execuție:**

**Corpurile pentru șlefuire din plastic** (boabe abrazive din corindon învelite în plastic) au o **densitate mai mică** și un **corp transportor mai moale**. Astfel este posibilă o **prelucrare mai delicată**, iar **corpurile pentru șlefuire nu se aglomerează unele în altele**. **Efect de șlefuire** mult mai redus comparativ cu cel oferit de corpurile pentru șlefuire din ceramică.

Putere mai mare de șlefuire datorită granulației mai mari.

**Aplicație:**

Pentru **șlefuire fină** și pentru **lucrări ușoare de devavurare** pe materiale moi, precum **alumiul, cuprul și plasticul**. Se obține o calitate foarte bună a suprafeței prelucrate, cu o strălucire mată.

Formă de **con** pentru piese de prelucrat cu **găuri și contururi**.

**Descriere tehnică**

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Grad de finețe    | grosier |
| Înălțime          | 19 mm   |
| Descrierea formei | Con     |

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Lățime                              | 19 mm               |
| Serie                               | GMT                 |
| Material abraziv                    | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                   |
| Caracteristici nume produs          | grosier             |
| Conținut                            | 25 kg               |
| Tip produs                          | Corp de șlefuire    |

**Date utilizator**

|                  | Se recomandă pentru | $V_c$ | Cod ISO |
|------------------|---------------------|-------|---------|
| Alu Mg           | geeignet            |       |         |
| CuZn             | geeignet            |       |         |
| Plastic, GRP     | geeignet            |       |         |
| Umiditate maximă | geeignet            |       |         |