

**Garant****Corp de șlefuire ceramic Cilindru (oblic), Mijloc, Tip: 0510CA****Date comandă**

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 501535 0510CA |
| GTIN               | 4062406372767 |
| Clasa articolului  | 58F           |

**Descriere****Execuție:**

**Corpurile de șlefuire ceramice** (granulație abrazivă de corindon cu liant ceramic) sunt **cel mai des utilizate corpuri abrazive pentru șlefuire prin glisare** și pot fi folosite **universal**.

**Densitate foarte mare și efect abraziv.**

**Aplicație:**

Pentru **debavurare rapidă, rotunjirea** muchiilor și ca **etapă preliminară pentru lustruirea oțelului, oțelului superior** și altor **aliaje de oțel**. Recomandat și pentru prelucrarea grosieră a plasticului și metalelor neferoase, cu riscul îmbăcsirii mai rapide a corpurilor abrazive și reducerii efectului abraziv.

Formă de **cilindru (oblic)**, ideal pentru prelucrarea suprafețelor (plane, cu formă neregulată).

**Descriere tehnică**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Grad de finețe    | mediu            |
| Descrierea formei | Cilindru (oblic) |
| Lungime           | 10 mm            |
| Diametru          | 5 mm             |

## Fișă de date

|                                     |                     |
|-------------------------------------|---------------------|
| Serie                               | GMT                 |
| Material abraziv                    | Corindon normal (A) |
| Prescurtare pentru material abraziv | A                   |
| Caracteristici nume produs          | Mijloc              |
| Cuprins                             | 25 kg               |
| Tip produs                          | Corp de șlefuire    |

### Date utilizator

|                               | Se recomandă pentru | V <sub>c</sub> | Cod ISO |
|-------------------------------|---------------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | bedingt geeignet    |                |         |
| Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>  | geeignet            |                |         |
| Oțel < 1400 N/mm <sup>2</sup> | geeignet            |                |         |
| Oțel < 55 HRC                 | geeignet            |                |         |
| Oțel < 60 HRC                 | geeignet            |                |         |
| Oțel < 67 HRC                 | geeignet            |                |         |
| Carbură (HM)                  | recomandat          |                |         |
| INOX                          | geeignet            |                |         |
| Ti                            | geeignet            |                |         |
| GG(G)                         | geeignet            |                |         |
| CuZn                          | bedingt geeignet    |                |         |
| Uni                           | geeignet            |                |         |
| Umiditate maximă              | geeignet            |                |         |