

HOLEX**Freze de degroșare HSS-Co8, TiAlN, Ø js12 DC: 7mm****Date comandă**

Numărul de comandă	192450 7
GTIN	4045197106216
Clasa articolului	12W

Descriere**Execuție:**

Cu profil detalonat prin rectificare. Geometrie de aşchiere frontală proiectată pentru pătrundere. **Freză universală** pentru frezare periferică sau pătrundere și alte procedee conexe efectuate în continuare.

O alternativă la un preț avantajos.

Avantaj:

Față de frezele cu mai mulți dinți **permite evacuarea mai bună a așchiilor datorită canalelor mai largi.**

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Avans f_z pentru frezarea canalelor în oțel $< 750 \text{ N/mm}^2$	0,01 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Ø tăişului D_c	7 mm
Ø cozii D_s	10 mm
Lungimea totală L	66 mm
Lungimea tăişului L_c	16 mm
Direcția de aşchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	js12
Unghiul elicei	25 grad

Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	NR
Răcire interioară	nu
Inel colorat	fără
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	120 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	78 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	55 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	17 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	14 m/min	M
GG(G)	indicat în anumite condiții	46 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	92 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		