



## Ciocan rotopercutor cu acumulator, Tip: GBH18V45C



### Date comandă

Numărul de comandă	P07551 GBH18V45C
GTIN	3165140915427
Clasa articolului	03B

### Descriere

#### Execuție:

- Mai ușor decât produsele asemănătoare cu alimentare prin cablu datorită grupului propulsor optimizat - și cu ProCORE18 V 12.0 Ah.
- Lucrări executate comod datorită butonului lock-on, care permite lucrări de durată cu dalta.
- Putere maximă datorită tehnologiei BITURBO.
- Lucrări precise datorită setărilor de viteză la turațiile variabile.
- Vizibilitate îmbunătățită datorită lămpii de lucru cu LED.
- Funcție de kick back control, pentru reducerea pericolului provocat de reacțiile subite ale sculelor.
- Prevăzut cu funcții soft-start, ASC și EPC, pentru o protecție optimă a utilizatorului.
- Flexibilitate în lucru datorită posibilității de setare individuală în funcție de aplicație, prin aplicația Bosch My Tools.

#### Livrare:

Inclusiv mâner suplimentar, modul Connectivity, lavetă pentru mașină și valiză.

### Descriere tehnică

Număr maxim de percuții	2720 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	Geantă de transport
Ø maxim de găurire spiralată în beton	45 mm
Interval de turație	0 min <sup>-1</sup>

Denumirea producătorului	GBH 18V-45 C
Număr de acumuloare incluse	0
Energie de impact	12,5 J
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Bosch 18 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Greutate cu acumulator	8,9 kg
Tip acumulator	Litiu-Ion
Vibrație maximă conform EN	8,5 m/s <sup>2</sup>
Lungime	442 mm
Înălțime	224 mm
Greutate fără acumulator	8 kg
Tip produs	Ciocan rotopercutor