

**Garant****Freze de degroșare HSS-Co8, neacoperită, Ø js14 DC: 22mm****Date comandă**

Numărul de comandă	192520 22
GTIN	4045197106728
Clasa articolului	11W

**Descriere****Execuție:**

**Cu profil detalonat prin rectificare.** Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

**Avantaj:**

Spațiile mari pentru așchii sunt recomandate **pentru volume mari de așchiere.**

**Descriere tehnică**

Lățimea teșiturii la 45°	0,5 mm
Număr de dinți Z	3
Ø tăişului D <sub>c</sub>	22 mm
Avans f <sub>z</sub> pentru frezarea canalelor în aluminiu cu așchii scurte	0,08 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	20 mm
Lungimea totală L	141 mm
Lungimea tăişului L <sub>c</sub>	75 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	js14
Unghiul elicei	36 grad
Unghi teșitură	45 grad

Strat de acoperire	neacoperită
Materialul sculei	HSS Co 8
Standard	DIN 844 B
Profil de frezare	WR
Răcire interioară	nu
Inel colorat	galben
Tip produs	Freză

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	$V_c$	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	138 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	83 m/min	N
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	indicat în anumite condiții	9 m/min	M
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		