

Garant

Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin tragere, PKD, Ø h10 DC: 4 mm


Date comandă

Numărul de comandă	209615 4
GTIN	4045197513250
Clasa articolului	11Y

Descriere
Execuție:

Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului la prelucrarea GRP, CRP și a grafitului.

Unghi pozitiv față de ax. $\alpha = 2^\circ$.

Tăiere prin tragere, pentru utilizare normală.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului L_c : 2,5 mm

Lungime activă L_1 incl. degajare: 15 mm

Ø de degajare D_1 : 3,8 mm

Lungimea totală L: 60 mm

Ø cozii D_s : 6 mm

Descriere tehnică

Lungime activă L_1 incl. degajare	15 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în grafit	0,07 mm
Avans f_z pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,01 mm
Ø tăișului D_c	4 mm
Număr de dinți Z	2

Lățimea teșiturii la 45°	0,1 mm
Ø de degajare D ₁	3,8 mm
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	60 mm
Lungimea tăișului L _c	2,5 mm
Direcția de așchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac a _e la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere 1×D
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------