


Garant

**Freză din carbură pentru frezare pe contur și frezare prin împingere fin,
Diamant, Ø h10 DC: 10mm**



Date comandă

Numărul de comandă	209512 10
GTIN	4045197509840
Clasa articolului	10Y

Descriere

Execuție:

Dantură încrucișată ultraperformantă pentru prelucrarea eficientă a maselor plastice armate cu fibre în domeniul degroșării.

Descriere tehnică

Ø tăişului D _c	10 mm
Număr de dinți Z	2
Ø cozii D _s	10 mm
Lungimea totală L	72 mm
Lungimea tăişului L _c	25 mm
Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HA
Avans f pentru frezare laterală în GRP CRP	0,42 mm/rot
Unghi teșitură	90 grad
Strat de acoperire	Diamant
Grad de finețe a danturii	fin
Materialul sculei	Carbură
Standard	Normă de fabricație
Profil de frezare	Dantură încrucișată ultraperformantă

Fișă de date

Toleranță Ø nominal	h10
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,5×D la frezare laterală
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Răcire interioară	nu
Inel colorat	negru
Toleranța arborelui	h6
Tip produs	Freză pentru contur

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
PVDF GF20	recomandat	200 m/min	N
POM GF25	recomandat	190 m/min	N
PA 66 GF30	recomandat	170 m/min	N
PEEK GF30	recomandat	150 m/min	N
PTFE CF25	recomandat	180 m/min	N
PEEK CF30	recomandat	160 m/min	N
Hibrid	recomandat		
GRP	recomandat	190 m/min	N
CRP	recomandat	190 m/min	N
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	recomandat		

Produse potrivite

<https://www.hoffmann-group.com/RO/ro/hom/p/209512-10>