

**HOLEX Pro Tap Tarod de mașină HSS-E 6H, TiN, MF: 4X0,5****Date comandă**

Numărul de comandă	137170 4X0,5
GTIN	4062406374525
Clasa articolului	12I

Descriere**Execuție:**

HOLEX Pro Tap Tarod universal. Execuție robustă pentru o gamă largă de materiale.
Materialul sculei așchietoare HSS-E îmbunătățit cu strat de acoperire din TiN ce reduce frecarea.

Descriere tehnică

Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	4 mm
Număr de dinți Z	3
Materialul sculei	HSS E
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Pas filet	0,5 mm
Dimensiunea filetului	M4x0,5
Ø cozii D _s	2,8 mm
Lungimea totală L	63 mm
Adâncimea filetului	10 mm
Standard	DIN 374
Tip de filet	MF
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,1 mm

Ø găurii de centrare	3,5 mm
Strat de acoperire	TiN
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2,5×D la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	verde
Serie	Pro Tap
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	recomandat	24 m/min	N
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	25 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	10 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	24 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	8 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Uni	recomandat		

Ulei	recomandat
Umiditate maximă	recomandat