

## Garant

**Freze cu (diamant policristalin) PKD, cu răcire interioară frezare prin tragere, PKD, Ø h10 DC: 10 mm**



### Date comandă

Numărul de comandă	209615 10
GTIN	4045197478108
Clasa articolului	11Y

### Descriere

#### Execuție:

**Freză cu diamant policristalin (PKD) ultraperformantă pentru cele mai ridicate cerințe în ceea ce privește rata de îndepărtare a materialului la prelucrarea GRP, CRP și a grafitului.**

**Unghi pozitiv față de ax.  $\alpha = 4^\circ$ .**

Tăiere prin tragere, pentru utilizare normală.

Răcire interioară: da

Toleranță Ø nominal: h10

Număr de dinți Z: 2

Direcția de așchiere: Orizontal, înclinat și vertical

Coadă tip: DIN 6535 HA cu h6

Număr de dinți Z: 2

Lungimea tăișului  $L_c$ : 20 mm

Lungime activă  $L_1$  incl. degajare: 30 mm

Ø de degajare  $D_1$ : 9,4 mm

Lungimea totală L: 90 mm

Ø cozii  $D_s$ : 10 mm

### Descriere tehnică

Lungime activă $L_1$ incl. degajare	30 mm
Lățimea teșiturii la $45^\circ$	0,1 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în grafit	0,12 mm
Număr de dinți Z	2
Ø de degajare $D_1$	9,4 mm

Ø tăişului $D_c$	10 mm
Avans $f_z$ pentru frezarea canalelor în GRP CRP	0,06 mm
Ø cozii $D_s$	10 mm
Lungimea totală L	90 mm
Lungimea tăişului $L_c$	20 mm
Direcția de aşchiere	Horizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Toleranță Ø nominal	h10
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	PKD
Materialul sculei	PKD
Standard	Normă de fabricație
Lățime de atac $a_e$ la operația de frezare	Canal complet adâncime de tăiere $1 \times D$
Răcire interioară	da
Inel colorat	negru
Tip produs	Freză

## Servicii

Coadă Tip HB	129100 HB
--------------	-----------