

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, M: M14****Date comandă**

Numărul de comandă	135450 M14
GTIN	4045197076885
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN. **HSS-E****Descriere tehnică**

Pas filet	2 mm
Ø Filet	14 mm
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	12 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	11 mm
Lungimea totală L	110 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	28 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M14
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		