


Garant**CC.T 09T304, Categorie: HU7315-1****Date comandă**

Numărul de comandă	260058 HU7315-1
GTIN	4062406380281
Clasa articolului	21G

Descriere

CC.T 09T304 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfărâmbător de aşchii: AF

Toleranță: G

Adâncime de tăiere a_p : 0,05 - 0,5 mmAvans f : 0,03 - 0,1 mm/rotViteză de aşchiere v_c Aplicație principală: 120 - 600 m/min**Descriere tehnică**

Codificare finisare / degroşare	Finisare
Numărul de schimbări / tăşuri	2
Condiție de tăiere	continuă
Sfărâmbător de aşchii	AF
Strat de acoperire	neacoperită
Aplicația principală	N
Cod ISO Plăcuță amovibilă	CCGT 09T302

Toleranță	G
Materialul sculei	Carbura
Avans f	0,03 - 0,1 mm/rot
Adâncime de tăiere a_p	0,05 - 0,5 mm
Rază la colț	0,2 mm
Viteză de așchiere v_c Aplicație principală	120 - 600 m/min
Categorie	HU7315-1
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire