

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, M: M30****Date comandă**

Numărul de comandă	135450 M30
GTIN	4045197076939
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**Ref. M2,6 cu vechiul profil DIN. **HSS****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	4
Ø găurii de centrare	26,5 mm
Ø Filet	30 mm
Pas filet	3,5 mm
Număr de dinți Z	4
Standard	DIN 376
Ø cozii D _s	22 mm
Lungimea totală L	180 mm
Pătrat coadă □	18 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	60 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M30
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	până la 2xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare dinamică
Inel colorat	albastru
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	6 m/min	M
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		