

Garant**Tarod de mână individual Tarod semi-finiție, neacoperită, M: M4****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 130420 M4 |
| GTIN | 4045197066428 |
| Clasa articolului | 11G |

Descriere**Execuție:**

Set de tarozi **compus din tarod de degroșare, tarod de semifiniție și tarod de finiție. Tarod de degroșare cu vârf lung de ghidare.**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 0,7 mm

Lungimea totală L: 45 mm

Ø cozii D_s: 4,5 mm

Pătrat coadă □: 3,4 mm

Ø găurii de centrare: 3,3 mm

Descriere tehnică

| | |
|------------------------|----------|
| Ø Filet | 4 mm |
| Ø găurii de centrare | 3,3 mm |
| Pas filet | 0,7 mm |
| Standard | DIN 352 |
| Ø cozii D _s | 4,5 mm |
| Lungimea totală L | 45 mm |
| Pătrat coadă □ | 3,4 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |

| | |
|-------------------------------|---|
| Materialul sculei | HSS E |
| Adâncimea filetului | 8 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M4 |
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | D |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mână în serie |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|-------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Alu > 10% Si | indicat în anumite condiții | | |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| Oțel < 1100 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| INOX < 900 N/mm ² | recomandat | | |
| INOX > 900 N/mm ² | indicat în anumite condiții | | |
| Ti > 850 N/mm ² | recomandat | | |
| GG(G) | indicat în anumite condiții | | |
| Uni | recomandat | | |
| Ulei | recomandat | | |

Uscat

indicat în anumite condiții