

Garant**Tarod de mână individual Tarod finişie, neacoperită, M: M6****Date comandă**

Numărul de comandă	130430 M6
GTIN	4045197066534
Clasa articolului	11G

Descriere**Execuție:**

Set de tarozi **compus din tarod de degroşare, tarod de semifinişie și tarod de finişie. Tarod de degroşare cu vârf lung de ghidare.**

Tip de filet: M

Materialul sculei: HSS E

Standard: DIN 352

Clasa de toleranță: ISO 2 6H

Pas filet: 1 mm

Lungimea totală L: 50 mm

Ø cozii D_s: 6 mm

Pătrat coadă □: 4,9 mm

Ø găurii de centrare: 5 mm

Descriere tehnică

Pas filet	1 mm
Ø Filet	6 mm
Ø găurii de centrare	5 mm
Standard	DIN 352
Ø cozii D _s	6 mm
Lungimea totală L	50 mm
Pătrat coadă □	4,9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H

Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M6
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
INOX < 900 N/mm ²	recomandat		
INOX > 900 N/mm ²	indicat în anumite condiții		
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
GG(G)	indicat în anumite condiții		
Uni	recomandat		
Ulei	recomandat		

Uscat

indicat în anumite condiții