

**Garant**
**VC.T 110304, Categorie: HU7315-1**


### Date comandă

Numărul de comandă	261366 HU7315-1
GTIN	4062406381530
Clasa articolului	21G

### Descriere

VC.T 110304 HU7315-1 Categorie: HU7315-1

Sfârâmător de aşchii: AF

Toleranță: G

 Adâncime de tăiere  $a_p$ : 0,05 - 1,5 mm

 Avans  $f$ : 0,03 - 0,25 mm/rot

 Viteză de aşchiere  $v_c$  Aplicație principală: 50 - 600 m/min

### Descriere tehnică

Viteză de aşchiere $v_c$ Aplicație principală	50 - 600 m/min
Condiție de tăiere	continuă
Materialul sculei	Carbura
Adâncime de tăiere $a_p$	0,05 - 1,5 mm
Numărul de schimbări / tăişuri	2
Toleranță	G

Avans f	0,03 - 0,25 mm/rot
Cod ISO Plăcuță amovibilă	VCGT 110304
Categorie	HU7315-1
Aplicația principală	N
Sfărâmător de așchii	AF
Strat de acoperire	neacoperit
Codificare finisare / degroșare	Degroșare-finisare
Rază la colț	0,4 mm
Tip produs	Plăcuță amovibilă pentru strunjire