

Garant

Set de tarozi manuali, neacoperită, G: G1.1/4



Date comandă

Numărul de comandă	130550 G1.1/4
GTIN	4045197067661
Clasa articolului	11G

Descriere

Execuție:

Set de 2 tarozi, **compus din tarod degroșare și tarod finităie.**

Aplicație:

Pentru filete cilindrice de țevă Whitworth DIN-ISO 228/1 (a nu se utiliza pentru conexiuni filetate de etanșare).

Materialul sculei: HSS

Pasi/inch: 11

Ø Filet: 41,91 mm

Lungimea totală L: 125 mm

Ø cozii D_s: 32 mm

Pătrat coadă □: 24 mm

Ø găurii de centrare: 39,5 mm

Descriere tehnică

Ø Filet	41,91 mm
Pas filet	2,309 mm
Ø găurii de centrare	39,5 mm
Pasi/inch	11

Materialul sculei	HSS
Ø cozii D _s	32 mm
Lungimea totală L	125 mm
Pătrat coadă □	24 mm
Adâncimea filetului	83,82 mm
Dimensiunea filetului	G1.1/4
Strat de acoperire	neacoperită
Tip de filet	G
Unghi al flancurilor	55 grad
Standard	DIN 5157
Forma conului de atac	C
Forma conului de atac	D
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă și gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mână în serie
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Alu Termo Pl	indicat în anumite condiții		
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții		
Alu > 10% Si	indicat în anumite condiții		
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat		
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat		

GG(G)	indicat în anumite condiții
Uni	recomandat
Ulei	recomandat
Uscat	indicat în anumite condiții