

Garant**Tarod de mașină pentru găuri străpunse + burghiu elicoidal pentru găuri înainte de filetare, pentru filet metric: M3-12****Date comandă**

Numărul de comandă	146550 M3-12
GTIN	4045197085122
Clasa articolului	11K

Descriere**Execuție:**

La deschiderea cutiei, sculele se ridică automat și pot fi scoase fără probleme.

Compus din tarozi de mașină M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12 și burghie elicoidale pentru găuri de centrare Ref. 2,5; 3,3; 4,2; 5; 6,8; 8,5; 10,2.

Conținut:

Câte 1 tarod de mașină cu canal de ungere M3 – M12 Cod 131850 și carotă Cod 114150

Descriere tehnică

Pentru fileturi metrice	M3 – M12
Tip de filet	M
Unghi al flancurilor	60 grad
Standard	DIN 376
Standard	DIN 371
Tip produs	Tarod

Accesorii

Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 6,8	114150 6,8
Tarod de mașină M M3	131850 M3
Tarod de mașină M M5	131850 M5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 3,3	114150 3,3
Tarod de mașină M M6	131850 M6
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 4,2	114150 4,2
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 2,5	114150 2,5
Tarod de mașină M M8	131850 M8
Tarod de mașină M M10	131850 M10
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 5	114150 5
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 8,5	114150 8,5
Tarod de mașină M M4	131850 M4
Burghiu elicoidal HSSN Ø DC h8 (mm sau inch) 10,2	114150 10,2
Tarod de mașină M M12	131850 M12
Cutie goală Tip 4	146960 4