

Garant**Freze de degroșare HPC HSS-E-PM, TiAlN, Ø k12 DC: 12mm****Date comandă**

Numărul de comandă	192852 12
GTIN	4045197198259
Clasa articolului	11W

Descriere**Execuție:**

Substrat special **SPM** cu un conținut foarte ridicat de cobalt. Îmbină **duritatea carbunii și tenacitatea oțelului sinterizat**. Geometrie de așchiere frontală proiectată pentru pătrundere.

Aplicație:

Pentru cele mai ridicate exigențe privind rata de îndepărtare și creșterea volumului de prelucrare la oțelurile inoxidabile.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	4
Lățimea teșiturii la 45°	0,3 mm
Ø tăişului D _c	12 mm
Avans f _z pentru frezarea canalelor în INOX > 900 N/mm ²	0,029 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	73 mm
Lungimea tăişului L _c	16 mm
Direcția de așchiere	Orizontal, înclinat și vertical
Coadă tip	DIN 1835 B cu h6
Toleranță Ø nominal	k12
Unghiul elicei	30 grad
Unghi teșitură	45 grad

Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS E SPM
Standard	DIN 327
Profil de frezare	HRF
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	HPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	159 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	95 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	74 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	74 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	42 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	26 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	21 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	recomandat	20 m/min	S
Uni	indicat în anumite condiții		
Umiditate maximă	recomandat		
Umiditate minimă	recomandat		
Uscat	indicat în anumite condiții		