

Re-Bo**Disc de debitat pentru metale, Ø×grosime: 68X1,6Gmm**

Date comandă

Numărul de comandă	178860 68X1,6G
GTIN	4045197245618
Clasa articolului	17B

Descriere

Execuție:

Prodot german de calitate superioară, cu rectificare concavă specială și dantură de precizie.

Adaptat pentru:

GF și AXX AiR.

Descriere tehnică

Ø	68 mm
Ø găurii	16 mm
Grosime	1,6 mm
Număr de dinți Z	44
Materialul sculei	HSS E
Răcire interioară	nu
Tip produs	Disc de circular

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	recomandat	800 m/min	N
Alu > 10% Si	recomandat	600 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	37 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	22 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	20 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	recomandat	11 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	recomandat	11 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	indicat în anumite condiții	15 m/min	S
GG(G)	recomandat	27 m/min	K
CuZn	recomandat	400 m/min	N
Uni	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		
Uscat	recomandat		
Aer	indicat în anumite condiții		