

**Tarod de mașină Forma B DIN 371/376, neacoperită, M: M4****Date comandă**

Numărul de comandă	131260 M4
GTIN	4045197069320
Clasa articolului	12H

**Descriere**

**Execuție:**  
**Cu con de atac. HSS-E**

**Descriere tehnică**

Pas filet	0,7 mm
Număr de dinți Z	3
Ø Filet	4 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	3,3 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D <sub>s</sub>	4,5 mm
Lungimea totală L	63 mm
Pătrat coadă □	3,4 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	12 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M4
Strat de acoperire	neacoperită

## Fișă de date

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		