

Garant**Tarod de mașină Forma B DIN 371, neacoperită, M: M3,5****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 131150 M3,5 |
| GTIN | 4045197068965 |
| Clasa articolului | 11H |

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.**Ref. M2,3 și M2,6 cu profil vechi conform DIN. **ISO 2 6H****HSS-E****Descriere tehnică**

| | |
|---------------------------------|----------|
| Număr caneluri de pretensionare | 3 |
| Ø Filet | 3,5 mm |
| Ø găurii de centrare | 2,9 mm |
| Număr de dinți Z | 3 |
| Pas filet | 0,6 mm |
| Standard | DIN 371 |
| Ø cozii D _s | 4 mm |
| Lungimea totală L | 56 mm |
| Pătrat coadă □ | 3 mm |
| Clasa de toleranță | ISO 2 6H |
| Materialul sculei | HSS E |
| Adâncimea filetului | 10,5 mm |
| Tip de filet | M |
| Dimensiunea filetului | M3,5 |

| | |
|-------------------------------|---|
| Strat de acoperire | neacoperită |
| Unghi al flancurilor | 60 grad |
| Normă pentru filet | DIN 13 |
| Forma conului de atac | B |
| Coadă tip | Coadă cilindrică cu h9 |
| Răcire interioară | nu |
| Utilizare la tipul de găurire | Până la 3xD la gaură străpunsă |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Tipul uneltei cu filet | Tarod de mașină pentru prelucrare convențională |
| Inel colorat | fără |
| Tip produs | Tarod |

Date utilizator

| | Se recomandă pentru | V _c | Cod ISO |
|------------------------------|-----------------------------|----------------|---------|
| Aluminiu (cu așchii scurte) | indicat în anumite condiții | 13 m/min | N |
| Oțel < 500 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Oțel < 750 N/mm ² | recomandat | 15 m/min | P |
| Ulei | recomandat | | |
| Umiditate maximă | indicat în anumite condiții | | |