

Garant**Tarod de mașină HSS-E-PM Forma B, neacoperită, M: M8****Date comandă**

Numărul de comandă	131280 M8
GTIN	4045197069436
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****Avantaj:**

Rezistență mai mare la uzură.

Descriere tehnică

Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø găurii de centrare	6,8 mm
Pas filet	1,25 mm
Ø Filet	8 mm
Standard	DIN 371
Ø cozii D _s	8 mm
Lungimea totală L	90 mm
Pătrat coadă □	6,2 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E PM
Adâncimea filetului	24 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M8

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	15 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	18 m/min	P
Oțel < 1100 N/mm ²	indicat în anumite condiții	9 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		