

**Garant****Tarod de mașină, vaporizat, MF: 3X0,35****Date comandă**

Numărul de comandă	136260 3X0,35
GTIN	4045197079107
Clasa articolului	11H

**Descriere****Execuție:**

Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.

**Descriere tehnică**

Ø Filet	3 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Ø găurii de centrare	2,65 mm
Pas filet	0,35 mm
Ø cozii D <sub>s</sub>	2,2 mm
Lungimea totală L	56 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	9 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M3×0,35
Strat de acoperire	vaporizat
Unghi al flancurilor	60 grad

Normă pentru fileț	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu fileț	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

### Date utilizator

	Se recomandă pentru	V <sub>c</sub>	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm <sup>2</sup>	recomandat	15 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		