


Garant

Freze cilindro-frontale din carbură monobloc cu sfărâmător de așchii TPC, TiAlN, Ø f8 DC: 20 mm



Date comandă

Numărul de comandă	203105 20
GTIN	4045197814753
Clasa articolului	11X

Descriere

Execuție:

Freză ultraperformantă cu **tăișuri divizate inegal** și **pas inegal al spiralei**. Rezistență optimizată la rupere la încovoiere datorită utilizării de substraturi cu granulație ultrafină.

Sfărâmătoare de așchii deplasate.

Notă:

h_{max} : Valorile indicate în tabel reprezintă valori maxime.

$a_{e max} = 0,03 \times D$ pentru prelucrare TPC.

Toleranță Ø nominal: f8

Număr de dinți Z: 7

Unghiul elicei: 40 grad

Direcția de așchiere: Orizontal și înclinat

Coadă tip: DIN 6535 HB cu h6

Calitatea echilibrării cu coadă: G 2,5 cu HB

Număr de dinți Z: 7

Lungimea tăișului L_c : 100 mm

Lungimea totală L: 160 mm

Ø cozii D_s : 20 mm

Lățimea teșiturii la 45°: 0,4 mm

Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm²: 0,07 mm

Descriere tehnică

Toleranță Ø nominal	f8
Ø tăișului D_c	20 mm
Coadă tip	DIN 6535 HB cu h6

Calitatea echilibrării cu coadă	G 2,5 cu HB
Lungimea totală L	160 mm
Direcția de așchiere	Orizontal și înclinat
Număr de dinți Z	7
Lungimea tăișului L_c	100 mm
Ø cozii D_s	20 mm
Lățimea teșiturii la 45°	0,4 mm
Unghiul elicei	40 grad
Grosime la centru h_{max} pentru frezare TPC în INOX < 900 N/mm ²	0,07 mm
Unghi teșitură	45 grad
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de fabricație
Tip	N
Caracteristica unghiului elicei	inegal
Împărțirea tăișului	inegal
Lățime de atac a_e la operația de frezare	0,03xD
Răcire interioară	nu
Strategie de așchiere	TPC
Inel colorat	albastru
Tip produs	Freză

Servicii

Secțiunea șlefuită a cozii cu funcție de siguranță pentru mandrină cu strângere rapidă – fretare Ø cozii sculei 20 mm

SZ2025 20