

Garant**Tarod de mașină, vaporizat, MF: 16X1,5****Date comandă**

Numărul de comandă	136260 16X1,5
GTIN	4045197079213
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:**

Suprafață vaporizată, pentru evitarea depunerii de material.

Descriere tehnică

Ø găurii de centrare	14,5 mm
Ø Filet	16 mm
Număr caneluri de pretensionare	3
Număr de dinți Z	3
Pas filet	1,5 mm
Ø cozii D _s	12 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă □	9 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Standard	DIN 374
Adâncimea filetului	48 mm
Tip de filet	MF
Dimensiunea filetului	M16×1,5
Strat de acoperire	vaporizat

Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	C
Unghiul elicei	40 grad
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3xD la gaură înfundată
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 900 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
CuZn	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		