

HWPickardt

Poanson circular 0 – 9, Înălțimea scrisului: 2mm**Date comandă**

Numărul de comandă	085465 2
GTIN	4250191110040
Clasa articolului	08W

Descriere**Execuție:**

Calitate maximă datorită gravurii prin CNC și a suprafeței de marcare tratată termic. Ușor de utilizat prin marcare vizibilă și zone de percuție lise. Lățime roată = înălțime scris + 3 mm.

Aplicație:

Soluție simplă pentru marcare variabilă a materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Notă:

La cerere pot fi livrate poansoane circulare (3 roți) sau cu caractere speciale.

Descriere tehnică

Înălțimea scrisului	2 mm
Ø găurire centrală	10 mm
Ø exterior al poansonului circular	78 mm
Stabilitate maximă a materialului de pe suprafața de imprimare	1200 N/mm ²
Tip produs	Poanson circular

