

Garant**Tarod de mașină Formă B extra lungă, neacoperită, M: M3****Date comandă**

Numărul de comandă	131760 M3
GTIN	4045197272225
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Cu con de atac.****Cu coadă foarte lungă.**≤ **M10:** Coadă conform **DIN 371;**≥ **M12:** Coadă conform **DIN 376.****Avantaj:**Recomandat **pentru filetarea în zonele foarte greu accesibile.****Descriere tehnică**

Pas filet	0,5 mm
Număr de dinți Z	3
Număr caneluri de pretensionare	3
Ø Filet	3 mm
Ø găurii de centrare	2,5 mm
Standard	Normă de lucru
Ø cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	112 mm
Pătrat coadă □	2,7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS E
Adâncimea filetului	9 mm

Tip de filet	M
Dimensiunea filetelui	M3
Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	B
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 3×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		