

Garant**Freză unghiulară pentru aluminiu, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 25/2****Date comandă**

Numărul de comandă	211757 25/2
GTIN	4062406681852
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenție:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) și 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotație recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 și 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Descriere tehnică

Filet de prindere M	M12
Frezare circulară a găurii a_p	7,6 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\min}$	40 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	ZDHT 1505
Set de şuruburi pentru plăcuţe amovibile	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_1$ h6	12,5 mm
$\varnothing D_2$	21 mm

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	48 mm
Număr de dinți Z	2
Unghi de așezare cu înclinație α_{\max}	6,81 grad
Lungime de așezare cu înclinație α_{\max}	12,56 mm
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
\varnothing tăișului D_c	25 mm
$\varnothing D_3$	15 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză