

Garant**Freză unghiulară pentru aluminiu, cu filet, Ø D / număr de dinți Z: 32/2****Date comandă**

Numărul de comandă	211757 32/2
GTIN	4062406681869
Clasa articolului	210

Descriere**Execuție:**

Echipament de frezare ultraperformant, pentru viteze mari de aşchiere. Locaş cât se poate de precis pentru plăcuţe amovibile. Rigiditate extrem de mare la torsiune datorită siguranţei optime la forţa centrifugă.

Atenție:

Înainte de utilizarea plăcuţei amovibile 211776 ALU ($r = 5,0$ mm) și 211777 ALU ($r = 6,0$ mm), trebuie modificat locaşul pentru plăcuţă amovibilă al suportului.

Notă:

Momentul de rotație recomandat pentru fixarea şuruburilor de strângere Cod 219878 4 și 219878 5 este de **3,2 Nm**.

Descriere tehnică

Frezare circulară a găurii a_p	8 mm
Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{min}$	54 mm
Număr de dinți Z	2
Unghi de aşezare cu înclinație α_{max}	4,39 grad
Filet de prindere M	M16
Lungimea totală L_{ges}	35 mm
Plăcuţă amovibilă compatibilă	ZDHT 1505

Frezare circulară a găurii $\varnothing D_{\max}$	62 mm
$\varnothing D_1$ h6	17 mm
\varnothing tăişului D_c	32 mm
Lungime de aşezare cu înclinație α_{\max}	19,56 mm
$\varnothing D_2$	29 mm
Set de şuruburi pentru plăcuțe amovibile	219878 4 (15IP)
$\varnothing D_3$	22 mm
Tip de coadă	cu filet
Unghi de reglare κ	90 grad
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Utilizarea frezei	Prelucrare înclinată
Răcire interioară	da
Schimbare sculă	PowerCard
Tip produs	Freză