

Garant**Tarod de mașină lung, neacoperită, M: M5****Date comandă**

Numărul de comandă	131800 M5
GTIN	4045197070364
Clasa articolului	11H

Descriere**Execuție:****Coadă lungă (cu un \varnothing al cozii conic pentru adâncimi mari de folosire).****Avantaj:**Recomandat **pentru filetare în zone foarte greu accesibile.****Descriere tehnică**

Număr caneluri de pretensionare	3
\varnothing găurii de centrare	4,2 mm
\varnothing Filet	5 mm
Număr de dinți Z	3
Pas filet	0,8 mm
Standard	DIN 357
\varnothing cozii D _s	3,5 mm
Lungimea totală L	100 mm
Pătrat coadă <input type="checkbox"/>	2,7 mm
Clasa de toleranță	ISO 2 6H
Materialul sculei	HSS
Adâncimea filetului	10 mm
Tip de filet	M
Dimensiunea filetului	M5

Strat de acoperire	neacoperită
Unghi al flancurilor	60 grad
Normă pentru filet	DIN 13
Forma conului de atac	A
Coadă tip	Coadă cilindrică cu h9
Răcire interioară	nu
Utilizare la tipul de găurire	Până la 2×D la gaură străpunsă
Direcție de tăiere	pe dreapta
Tipul uneltei cu filet	Tarod de mașină pentru prelucrare convențională
Inel colorat	fără
Tip produs	Tarod

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Aluminiu (cu așchii scurte)	indicat în anumite condiții	13 m/min	N
Oțel < 500 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
Oțel < 750 N/mm ²	recomandat	15 m/min	P
GG(G)	indicat în anumite condiții	9 m/min	K
Ulei	recomandat		
Umiditate maximă	indicat în anumite condiții		