

Garant**Alezor GARANT Master Titan VHM Alezor ultraperformant HPC gaură străpunsă, TiAlN, Ø nominal DC: 19mm****Date comandă**

Numărul de comandă	164410 19
GTIN	4062406698348
Clasa articolului	10P

Descriere**Execuție:**

Alezoare HPC speciale de ultimă generație pentru **prelucrarea titanului**, cu geometrie îmbunătățită a tăișurilor și substrat de carbură perfecționat. Tăișuri extrem de scurte, pentru valori de așchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieșirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu țintire directă a tăișului.

Variantă compatibilă pentru mașinile CN cu diametrul Ø drept al tijei pentru prindere standardizată, în special în **mandrinele hidraulice** sau **de mare precizie**. Cea mai mare concentricitate și siguranță a procesului datorită divizării inegale a tăișurilor și configurației speciale a teșiturii rotunde.

Informații privind toleranțele:

Configurabil: Alezoare rectificcate pentru ajustaj conform preferințelor.

Aplicație:

Model special pentru găuri străpunse.

Notă:

Termen de livrare: 4 săptămâni.

Descriere tehnică

Lungime activă L ₁	100 mm
Ø nominal D _c	19 mm
Ø cozii D _s	20 mm
Număr de dinți Z	6
Lungimea tăișului L _c	15 mm

Gamă de Ø	18,201 - 19,2 mm
Lungimea totală L	150 mm
Serie	Master Titan
Avans f pentru titan > 850 N/mm ²	0,6 mm/rot
Toleranță	configurabil
Adaos de alezat în Ø	0,2 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	HSS
Standard	Normă de lucru
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Strategie de aşchiere	HPC
Utilizare la tipul de găurire	la gaură străpunsă
Inel colorat	verde
Tip produs	Sculă de şlefuit cu tăiş nedetaşabil

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V _c	Cod ISO
Ti > 850 N/mm ²	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		