



Șlefuitor pneumatic cu bandă abrazivă, Tip: G2410



Date comandă

Numărul de comandă	079571 G2410
GTIN	7322590038366
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Șlefuitor cu bandă **AtlasCopco** pentru prelucrări **în zone înguste**. Unghiul dintre mâner și ghidajul benzii de șlefuit poate fi reglat pentru o mai bună manevrare. Mărimea benzii de șlefuit 13×305 mm (consultați Cod 558205, 558423).

Aplicație:

Pentru șlefuire, debavurare, suprapunere, finisare și polizare, ideal și pentru prelucrarea în locuri greu accesibile.

Livrare:

Inclusiv niplurile necesare.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Notă:

Benzile de șlefuire adecvate le găsiți în catalogul 55 volumul 2 la paginile 368–371.

Descriere tehnică

Lungimea benzii	305 mm
Turație maximă	25000 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²

Zgomot de lucru	89 dB(A)
Greutate	0,9 kg
Lățimea benzii	13 mm
Putere de ieșire	275 W
Denumirea producătorului	G2410
Debit maxim de aer necesar	660 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Polizor cu bandă

Accesorii

Braț de contact pentru șlefuitor cu bandă G2410 Tip 2410	079563 2410
--	-------------