

Garant**Alezor GARANT Master Titan VHM Alezor ultraperformant HPC gaură înfundată, TiAlN, Ø nominal DC: 15mm****Date comandă**

Numărul de comandă	164415 15
GTIN	4062406698553
Clasa articolului	10P

Descriere**Execuție:**

Alezoare HPC speciale de ultimă generație pentru **prelucrarea titanului**, cu geometrie îmbunătățită a tășurilor și substrat de carbură perfecționat. Tășuri extrem de scurte, pentru valori de așchiere ridicate. Strategie de răcire optimizată datorită ieșirilor pentru lichidul de răcire dispuse radial, cu țintire directă a tășului.

Variantă compatibilă pentru mașinile CN cu diametrul Ø drept al tije pentru prindere standardizată, în special în **mandrinele hidraulice** sau **de mare precizie**. Cea mai mare concentricitate și siguranță a procesului datorită divizării inegale a tășurilor și configurației speciale a teșiturii rotunde.

Informații privind toleranțele:

Configurabil: Alezoare rectificcate pentru ajustaj conform preferințelor.

Aplicație:

Model special pentru găuri înfundate.

Notă:

Termen de livrare: 4 săptămâni.

Descriere tehnică

Lungimea totală L	130 mm
Ø cozii D _s	16 mm
Număr de dinți Z	6
Ø nominal D _c	15 mm
Lungime activă L ₁	82 mm

Lungimea tăișului L_c	15 mm
Toleranță	configurabil
Gamă de \varnothing	14,201 - 15,2 mm
Serie	Master Titan
Avans f pentru titan $> 850 \text{ N/mm}^2$	0,48 mm/rot
Adaos de alezat în \varnothing	0,2 mm
Strat de acoperire	TiAlN
Materialul sculei	Carbura
Standard	Normă de lucru
Răcire interioară	da, cu 25 bar
Coadă tip	DIN 6535 HA cu h6
Strategie de așchiere	HPC
Utilizare la tipul de găurire	la gaură străpunsă
Inel colorat	verde
Tip produs	Sculă de șlefuit cu tăiș nedetașabil

Date utilizator

	Se recomandă pentru	V_c	Cod ISO
Ti $> 850 \text{ N/mm}^2$	recomandat		
Umiditate maximă	recomandat		